

老日光 技術通告		編號	FS-IM-130606-3
主旨	CM105-880 電子板設計變更	取代	FS-IM-130606-2
備註		發文	溫義明 2013/11/7

1. 說明：

CM 製冰機 CM105~880 共 5 種機型原來需使用 3 片電子板，現更改為可共用一片電子板，新電子板料號 AOS-07 可適用 CM105/215/580/680/880(註)

被取代的零件料號

CM215：066-0201/066-0206

CM580~880：066-0591

註：


1) 不可取代原 CM-105 料號 066-0208 的小塊電子板

2) 未來生產的 CM-105 將使用新款電子板，機號何時開始使用再發通告說明

2. 新增功能


1) 5678 指撥開關：56 為使用機型的選擇，7 無功能，8 為冰板探針靈敏度的粗調

2) V.R 開關：冰板探針的微調




料號：AOS-07，品名：電子板 CM105~880


3. 指撥開關說明




1) 指撥開關 12：收穫排水次數的調整




每次收穫過程
後排水



每 5 次收穫過程
後排水




每 10 次收穫過程
後排水




每 15 次收穫過程
後排水


2) 指撥開關 34：自動清洗時間的調整




自動清洗過程
為 5 分鐘



自動清洗過程
為 10 分鐘




自動清洗過程
為 15 分鐘




自動清洗過程
為 20 分鐘

3) 指撥開關 56：機型的選擇



4) 指撥開關 8：冰板探針靈敏度粗調，
一般過濾水調整在低靈敏度，純水調整在高靈敏度



5) V.R 開關：冰板探針靈敏度微調，使用純水時請調整，超純水可能無法使用



END